

# EB-60 ERDUNGS- UND NULLLEITERVERTEILERSCHIENE



nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrankl anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.

## BESCHEINIGUNGEN



## EIGENSCHAFTEN

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter innerhalb eines Panels

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Montageschlitze zur universellen Befestigung an Kupfer-Verteilerschienen, direkt an die Schienen oder Abstandshalter

Feste Stange

Montagesätze verfügbar für das Stapeln von Verteilerschienen oder das Befestigen an der DIN-Schiene


RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Produktmerkmale	Wert
Katalognummer	EB60
Artikelname	568661
Material	Messing
Anzahl an Verbindungen	60
Leiter-Größe, Iec	(1) 16 - 35 Millimeter <sup>2</sup> angeschwemmt (1) 4 - 16 Millimeter <sup>2</sup> angeschwemmt (58) 1.5 - 4 Millimeter <sup>2</sup> angeschwemmt
Zwinge-Leiter-Größe, Iec	(1) 10 - 35 Millimeter <sup>2</sup> (1) 2.5 - 16 Millimeter <sup>2</sup> (58) 0.75 - 4 Millimeter <sup>2</sup>

Produktmerkmale	Wert
Querschnitt-Elektrischer Leiter, UL	(1) #6 angeschwemmt (1) #12 - #6 angeschwemmt (58) #16 - #10 angeschwemmt (58) #16 - Körper #10
Max. Nennstrom	250 A
Tiefe (D)	13 Millimeter
Breite (W)	462 Millimeter
Höhe (H)	13 Millimeter
Dicke (T)	5 Millimeter
A	376 Millimeter
B	43 Millimeter
X	6.2 x 7 Millimeter
Stückgewicht	0.311 Kilogramm
Konform mit	IEC® 61439.1

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Wahl 1 - Kunde Obacht  
Wahl 2 - Technische  
Unterstützung

### Europa

Die Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Andere Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**