

NVENT CADDY SPEED LINK UNIVERSELLES SEILSYSTEM – STANDARD TYPEN

EIGENSCHAFTEN

- Zeitersparnis durch schnelle und einfachste Montage.
- Das System besteht aus Stahlseil, Verschluss und speziellem Endanschluss.
- Verschluss ermöglicht eine werkzeuglose und leichte Justierung.
- Umfassendes Angebot an Endanschlüssen zur Befestigung an der Bausubstanz.
- Sicherheitsfaktor 5:1 bei statischer Last.
- Viele weitere Ausführungen wie Endanschlüsse, Seilstärken, Seillängen, Materialien und Kombinationen finden Sie in unserem Programm unter nVent.com/CADDY
- Bedienungsanleitung und Warnhinweise unter nVent.com/CADDY

Abbildung	Art.Nr.	Bezeichnung	Endanschluss	Länge	Seilstärke	Last	VPE	Zer Pack
Trockenbaudecken, Ösenschrauben, Trägerklammern u.v.m.								
	196508	SLK15L1	Universeller Haken mit Sicherung	1 m	1,5 mm	195 N	20	
	196509	SLK15L2		2 m	1,5 mm	195 N		
	196510	SLK15L3		3 m	1,5 mm	195 N		
	196511	SLK15L5		5 m	1,5 mm	195 N	10	
	196538	SLK2L2		2 m	2 mm	440 N		
	196539	SLK2L3		3 m	2 mm	440 N		
Stahlträger								
	196506	SLK15L34H24	Federstahlklammer 3-8 mm	3 m	1,5 mm	195 N	20	
	196507	SLK15L34H58	Federstahlklammer 8-14mm	3 m	1,5 mm	195 N		
Trapezdach								
	196504	SLK15L3DH	Deckenhaken	3 m	1,5 mm	195 N	20	
	196505	SLK15L5DH		5 m	1,5 mm	195 N		
	196532	SLK2L3DH		3 m	2 mm	440 N	10	
	196521	SLK15L1T	Kippelement	1 m	1,5 mm	195 N	20	196643
	196522	SLK15L2T		2 m	1,5 mm	195 N		196644
	196523	SLK15L3T		3 m	1,5 mm	195 N		196645
Decke								
	196500	SLK15L1AB	Winkelanschluss	1 m	1,5 mm	195 N	20	
	196501	SLK15L2AB		2 m	1,5 mm	195 N		
	196502	SLK15L3AB		3 m	1,5 mm	195 N		
	196503	SLK15L5AB		5 m	1,5 mm	195 N		
Betondecke								
	196734	SLK2L2WA6	Einschlag-Bolzenanker mit ETA Zulassung	1 m	2 mm	440 N	20	
	196735	SLK2L3WA6		2 m	2 mm	440 N		
	196736	SLK2L5WA6		3 m	2 mm	440 N		
Zubehör								
	196046	SLK15L50M PACK	Seil auf Spule 50 m mit 25 Verschlüssen	50 m	1,5 mm	195 N	1	
	196600	SLK2C200	Einzelverschluss		1,5 mm bis 2 mm		200	