

ARCTICSTEP PLATTE

nVent RAYCHEM ArcticStep ist ein modulares Panel-Heizsystem und besteht aus einer robusten Metall-Oberplatte, einem integrierten selbstregulierenden RAYCHEM-Heizkabel, einer faserverstärkten Polymerhalterung, einer schützenden Anti-Rutsch-Beschichtung und anpassbaren Fixierungen.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation: ein leichtes System, das in verschiedenen Größen und Ausgangsleistungen erhältlich ist, wird am Deck mit anpassbaren Fixierungen befestigt

Energieeffizient: ein selbstregulierendes Heizkabel mit leitfähigen Verbundwerkstoffen und faserverstärkten Polymerhalterungen, um die thermische Isolierung vom Deck und die genaue Menge an Wärme zu gewährleisten, wo sie am dringendsten gebraucht wird

Sicher und zuverlässig: durch eine leuchtend gelbe Antirutschbeschichtung, galvanische Isolierung vom Deck und integrierte Kabelkanäle zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen

Konform mit internationalen Offshore-Standards: DNV-GL-Zulassung

Zuverlässig bei langer Lebensdauer, auch in rauen korrosiven Umgebungen: 10-Jahr-Produktgarantie vorhanden, wartungsfrei

SPEZIFIKATIONEN

Länge des Kaltleiters: 10 m
 Nennspannung: 230 V
 Bereichsklassifizierung: Nicht-Gefährlich; Gefährlich

Katalognummer	Minimum Power Output @ -20°C, 230V	Modularentyp	Length	Width	Height
RAS-350-C-1.0-10	350 W/m ²	Ecke	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-350-S-1.0-10	350 W/m ²	mit Aufkantung	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-350-S-2.0-10	350 W/m ²	Sehnen Sie gerade sich	2000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-500-C-1.0-10	500 W/m ²	Ecke	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-500-S-1.0-10	500 W/m ²	mit Aufkantung	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-500-S-2.0-10	500 W/m ²	Sehnen Sie gerade sich	2000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-650-C-1.0-10	650 W/m ²	Ecke	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-650-S-1.0-10	650 W/m ²	mit Aufkantung	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-650-S-2.0-10	650 W/m ²	Sehnen Sie gerade sich	2000 mm	1000 mm	35 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Telefon +1.800.545.6258
Telefax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europa, Mittlere Osten, Afrika

Telefon + 32.16.213.51 1
Telefax + 32.16.213.60 4
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Telefon +86.21.2412.1688
Telefax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Telefon +1.713.868.4800
Telefax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER