

## STATISCHE MASSEKLEMME FÜR TROMMELN, 1 " MAXIMALE KIEFER- ÖFFNUNG, 1 " KEHLE-TIEFE

### KATALOG-ZAHL

---

**B2610A**



### BESCHEINIGUNGEN

---



### EIGENSCHAFTEN

---

Ausgelegt insbesondere zur Erdung oder Anbindung von kleinen Containern, Fässern, Taschen, Maschinen oder Mitarbeitern in Bereichen, die entflammbare Flüssigkeiten oder Staub enthalten

Zange-Art Klemmplatte läßt einen druckgegossenen Aluminiumkörper mit zwei Punkten des rostfreien Stahls und kräftigen 55 (25 Kilogramm) Kompression zerstoßen Frühling

Design ist so ausgelegt, dass die Klemme mehrere Schichten Farbe oder Korrosion durchdringt, sodass ein ordnungsgemäßer Kontakt zum reinen Metall hergestellt wird

### PRODUKTMERKMALE

---

Artikel-Zahl: 165410

Material: Aluminium; Rostfreier Stahl 416 (en 1.4005)

Kiefer-öffnung: 25.400 Millimeter Maximum

Kehle-Tiefe: 25.400 Millimeter

Kabelstrang eingeschlossen: Nein

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Wahl 1 - Kunde Obacht  
Wahl 2 - Technische  
Unterstützung

### Europa

Die Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Andere Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:  
[nVent.com](http://nVent.com) **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**