

DENSO KLEBEBAND, 1.97 "

KATALOG-ZAHL

DENSOTAPE



EIGENSCHAFTEN

Kaltband zum Schutz von Rohren, komplexen Objekten und allen erdverlegten Metallstrukturen

Geeignet für Oberflächen, die hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind

PRODUKTMERKMALE

Artikel-Zahl: 711520

Material: Kunstfaser

Temperatur: 115 °C Maximum

Länge: 10 m

Breite: 50 Millimeter

Dicke: 1.40 Millimeter

Maßeinheit Gewicht: 0.760 Kilogramm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Wahl 1 - Kunde Obacht

Wahl 2 - Technische

Unterstützung

Europa

Die Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Andere Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:
[nVent.com](https://www.nVent.com) **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2022 nVent. Alle nVent Markierungen und Firmenzeichen werden von den nVent GmbH Dienstleistungen oder von seinen Teilnehmern besessen oder genehmigt. Alle weiteren eingetragenen Warenzeichen sind die Eigenschaft ihrer jeweiligen Inhaber.

nVent Reserviert das Recht, Spezifikationen ohne Nachricht zu ändern.