

ZÄUNEN SIE KLEMMPLATTE, EINEN LEITER, 1 1/2 " ZAUN-PFOSTEN, 2/0 SOLID-250 KCMIL EIN, DAS ANGESCHWEMMT WIRD, 50 MILLIMETER DAS ANGESCHWEMMTE ² STRANDED-120 MILLIMETER ²

KATALOG-ZAHL

FC074



EIGENSCHAFTEN

Diebstahl abschreckendes Erscheinungsbild

Inklusive Edelstahlbeschläge

Verzinnung minimiert die Korrosionsgefahr

Die Klammer nimmt den Leiter parallel oder rechtwinklig zum Rohr auf

PRODUKTMERKMALE

Artikel-Zahl: 198402

Material: Bronze; Rostfreier Stahl 304 (en 1.4301)

Ende: Verzinkt


Zaun-Pfosten-Größe, nominal: 1 1/2"

Zaun-Pfosten-Außendurchmesser, tatsächlich: 48 Millimeter

Leiter-Größe: 2/0 Körper - kcmil 250 angeschwemmt; 50 Millimeter ² angeschwemmt - 120 Millimeter ² angeschwemmt

ZUSÄTZLICHE PRODUKT-DETAILS

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Leitung aussetzen, das zum Zustand von Kalifornien bekannt, um Krebs- und Geburtsschäden oder anderen reproduktiven Schaden zu verursachen. Zu mehr Information gehen Sie zu www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Wahl 1 - Kunde Obacht
Wahl 2 - Technische
Unterstützung

Europa

Die Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Andere Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**