

Offene Ringschraube mit Gewinde, 16 mm Durchmesser, M8 Schraube, Metall

KATALOGNUMMER

PTB8



MERKMALE

Kombination von offenen Ringschrauben mit anderen nVent CADDY Befestigungen zur Unterstützung von Kabeln durch Flansche, Pfetten, Lamellen, T-Raster, usw.

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 172922

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Durchmesser: 16 mm

Schraubendurchmesser: 8

Schraubentyp: Metall

Schraubenlänge: 32mm

Statische Grenzlast: 220N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Offene Ringschrauben werden nicht für Hochleistungskabel empfohlen. Siehe nVent CADDY Cat HP J-Hakensystem

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

