

PDB Polyamid Schutzschlauch, Grau, 16 mm Durchmesser, 50 m

KATALOGNUMMER

PDBS16G



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erweiterbare Kabelmuffen für viele Anwendungen

Flexible Bündelung und mechanischer Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen

Verpackt in einfachen Spenderboxen

Halogenfrei

RoHS-konform

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 554490

Material: Polyamid

Farbe: Grau

Arbeitstemperatur: -40 to 120 °C

Dichte: 1.14 kg/m³

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-2

Durchmesser: 16 mm

Länge: 50m

Stückgewicht: 0.13 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

Deckungseffizienz						
Artikelnummer	Durchmesser					
	Nom	Deckung	Min	Deckung	Max	Deckung
PDBS5x	5 mm	97 %	4 mm	100 %	8 mm	90 %
PDBS8x	8 mm	94 %	6 mm	100 %	10 mm	91 %
PDBS10x	10 mm	95 %	8 mm	100 %	14 mm	94 %
PDBS12x	12 mm	96 %	10 mm	100 %	16 mm	94 %
PDBS16x	16 mm	96 %	14 mm	100 %	18 mm	98 %
PDBS20x	20 mm	95 %	16 mm	100 %	25 mm	99 %
PDBS30x	30 mm	90 %	20 mm	100 %	35 mm	92 %
PDBS40x	40 mm	90 %	30 mm	100 %	45 mm	94 %
PDBS50x	50 mm	95 %	40 mm	100 %	65 mm	100 %
PDBS70x	70 mm	94 %	60 mm	100 %	80 mm	99 %

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE