

Sichttür, 400x300, Aluminium, 3mm Doppelbartschloss, IP54

KATALOGNUMMER

ADA04030



Die an der Schranktür montierten Komponenten sind durch das Sichtfenster geschützt. Sie können durch Öffnen des Sichtfensters bei geschlossener Schranktür dennoch einfach bedient werden. Bei geschlossenem Sichtfenster sind die Komponenten vor Umgebungseinflüssen und einer versehentlichen Bedienung geschützt.

MERKMALE

Beschreibung: Sichtfenster in Verbindung mit Montagesatz ADAMK. Die DIN 3 mm Doppelbart Schließung kann gegen jeden anderen Einsatz oder Griff getauscht werden. Vergrößert die Tiefe des Gehäuses um 10 mm.

Material: Aluminium und 3 mm Acrylglas.

Oberfläche: Anodisiertes Aluminium.

Schutzart: Entspricht IP 54.

Verpackungseinheit: 1 Sichtfenster.

Enthält Befestigungsteile

To replace the standard door

Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door

The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle

It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)

Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK

Number of locks: 1

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 400mm

Breite: 300mm

Tiefe: 30mm

Verriegelungsmenge: 1

Fenstergröße: 326 x 226mm

Anzahl Verriegelungsvorrichtungen: 1

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend; Wandschränke

Material: Aluminium

Oberfläche: Mühle

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE