

Innentür, 500x500, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

KATALOGNUMMER

ADIS05050



Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

MERKMALE

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag (Bearbeitung ist nötig), 3 mm DIN DB Schlosseinsatz, Türen mit 800 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. 19"-Version ebenfalls verfügbar.

Material: Tür 1,5 mm AISI 304 Edelstahl und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Schutzart: IP 2XC.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 445mm

Breite: 392mm

Tiefe: 15mm

Türgröße: 445 x 392mm

Verriegelungsmenge: 1

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Wandschränke

Material: Edelstahl 304

Oberfläche: Gebürstet

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um eine 19"-Version zu bestellen, fügen Sie bitte I19 an die Artikelbezeichnung, zum Bsp.: ADIS04030I19 Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE