

Türarretierung, Edelstahl

KATALOGNUMMER

ADO202S



Die leicht vor Ort montierbare Türarretierung verhindert, dass die Tür unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.

MERKMALE

Beschreibung: Um die Tür in der Position / Öffnungsgrad zu sichern, die den Benutzeranforderungen entspricht. Die Türarretierung kann an der Ober- oder Unterseite des Gehäuses montiert werden. Eine Bearbeitung ist erforderlich. Minimale Gehäusebreite ≥ 300 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 16mm

Breite: 164mm

Tiefe: 3mm

Material: Edelstahl 316

Oberfläche: Mühle

Dicke: 2.5mm

Schutzart: IP66

Gewicht: 0.5kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Grounding washer used on painted cabinets only.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE