

Schloss, Polyamid, Ronis 5333

KATALOGNUMMER

ALL509



Diese Zylinderschlösser bieten viele Standard- und optionale Verriegelungskonfigurationen, um das 3 mm-Standard-Doppelbart-Schloss zu ersetzen.

MERKMALE

Beschreibung: Verschiedene Schlösser zum Austausch gegen das Standardschloss.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 30mm

Breite: 30mm

Tiefe: 36mm

Schlüsseltyp: Ronis

Schlüsselcode: 5333

Material: Polyamid

Schutzart: IP55

Verriegelungstyp: Polyamid, Ronis

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Wandschränke; Mensch-Maschine-Schnittstelle

Oberfläche: Kunststoff

Farbe: Schwarz

Anzahl Verpackungen: 1

Gewicht: 0.5kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE