

Regendach, 1200x300, Edelstahl 316

KATALOGNUMMER

ASST123-316



Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.

MERKMALE

Beschreibung: Wird als Outdoor-Schutz auf Edelstahl-Wandgehäuse montiert. Das Dach ist leicht geneigt und hat eine Tropfkante. Bearbeitung ist erforderlich. Die Gehäuse-Abmessungen erhöhen sich um H: 60 mm, B: 20 mm und T:20 mm.

Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial.

Zusätzliche Informationen: ASST ist nicht mit 180-Grad-MMHS-Scharnieren kompatibel.

Enthält Befestigungsteile

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 59mm

Breite: 1200mm

Tiefe: 300mm

Material: Edelstahl 316L

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Wandschränke

Oberfläche: Gebürstet

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE