

# Vertikalprofil, 1000, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm

## KATALOGNUMMER

---

## AVB1000



Diese Montageprofile bieten zusätzliche Montagemöglichkeiten, was die Flexibilität bei der Montage von Zubehör und elektrischen Bauteilen erhöht.

## MERKMALE

---

Beschreibung: Zur Installation von Voll- und Teilschwenkrahmen. SFBP werden direkt auf die AVB montiert. Ausgestattet mit einem 25 mm Lochraster. Bei anderen Montagearten können Käfigmuttern CNM benutzt werden. Wird in die Scharnierbefestigungslöcher der Frontrahmen des Wandgehäuses montiert.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

## PRODUKTMERKMALE

---

Höhe: 1000mm

Breite: 86mm

Tiefe: 21mm

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 2mm

Anzahl Verpackungen: 2

Gewicht: 3.2kg

Gehäusematerial: Baustahl

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

---

Nicht für AFS geeignet.

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.