

# 19"-Profile, 1000, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm

## KATALOGNUMMER

**AVP1000**



Bei Einsatz dieser Profile können 19"-Geräte problemlos in Wandschränke entweder werksseitig oder vor Ort eingebaut werden.

## MERKMALE

Beschreibung: Für 600 mm breite Schränke. Tiefenverstellung mit AMG-Zubehör möglich. Wird an den Scharnierbefestigungslöchern im vorderen Rahmen des Gehäuses montiert. Ermöglicht einen Abstand zwischen Tür und 19"-Raster von 56 mm. Edelstahlgehäuse benötigen zusätzliche Bearbeitung.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar inkl. Montagezubehör.

## PRODUKTMERKMALE

Höhe: 1000mm

Breite: 55mm

Tiefe: 50mm

Rack-Einheiten: 21U

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 2mm

Anzahl Verpackungen: 2

Gewicht: 2.9kg

Gehäusematerial: Baustahl

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

---

Nicht für AFS geeignet.

### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.