

Frontpaneel, 100+70x400, Stahlblech, oben und unten

KATALOGNUMMER

DPC0714R5



Wenn ein kompletter Satz von Türen und Platten montiert wird, werden sowohl die Ästhetik als auch die Schutzart des Schrankes beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Wird benötigt um Restflächen oben und unten abzudecken, in Kombination mit Teiltüren (DP/DPP) und Trennstegen (CDH/CDHK).

Material: 1,75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 44. Für IP 21 Lieferung ohne Dichtung.

Montagemöglichkeiten: DPC deckt 200 mm der Höhe des Schrankes. Für einen 2000 mm hohen Schrank verbleiben bei der Verwendung von DPC noch 1800 mm Raum für Teiltüren/Teilpaneele.

Verpackungseinheit: 2 Paneele mit Montagematerial.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 104mm

Breite: 400mm

Tiefe: 17mm

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend

Material: Baustahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Dicke: 1.75mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.