

Schlosseinsatz Doppelbart 3 mm

KATALOGNUMMER

LI503



Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Einsätze zum Austausch mit der DIN 3 mm Doppelbart Standard-Schließung.

Material: Zamak.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 16mm

Breite: 16mm

Tiefe: 20mm

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend

Schlüsseltyp: Doppelbit, 3 mm

Material: Zamak

Oberfläche: Mühle

Anzahl Verpackungen: 1

Gewicht: 0.5kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.