

# Türmontageprofile, 1400

## KATALOGNUMMER

### MMDP140



Diese Befestigungsprofile verhindern ein Verbiegen der Schranktür und sorgen dafür, dass elektrische Bauteile und anderes Zubehör einfach montiert werden können.

## MERKMALE

Beschreibung: Zur Verstärkung der Tür. Wird innenseitig auf M6 Stehbolzen montiert. Lochraster 10 mm. Diese Türprofile sind nicht geeignet für Schränke der AFS-Serie.

Material: 1,2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Abmessung: 15 x 14 mm.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

Kommentar: Wandmontierte Gehäuse aus Stahlblech mit einer Höhe von mind. 600 mm umfassen MMDP-Türprofile. Die Profile müssen als Zubehör für wandmontierte Edelstahlgehäuse bestellt werden.

## PRODUKTMERKMALE

Höhe: 1338mm

Breite: 15mm

Tiefe: 14mm

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 1.2mm

Anzahl Verpackungen: 2

Gewicht: 1kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.