

Wandbefest. SS, icw-Regendach

KATALOGNUMMER

UWB02



Ein Schrank mit montiertem Regendach kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugang erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen.

MERKMALE

Beschreibung: Wandbefestigungslaschen für UDP Gehäuse mit Regendach, nur für waagrechte Aufhängung. Einfache Anbringung, ohne Schrauben, selbst bei voll bestücktem und geschlossenem Gehäuse.

Material: Edelstahl AISI 304.

Lieferumfang: 4 Laschen und 4 Plastik-Clips.

Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood

Can be mounted in horizontal position only

Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed

Four brackets and four plastic clips

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 98mm

Breite: 65mm

Tiefe: 52mm

Gehäusematerial: Polyester

Produktfamilie: Wandschränke

Material: Edelstahl 304

Oberfläche: Gebürstet

Dicke: 2.5mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE