

FREIFLÄCHENBEHEIZUNG



TITEL: STANDARD-SCHALTSCHRANK FÜR ASPHALTRAMPENBEHEIZUNG

Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
1	... Stück	<p>Schaltschrank Verschließbarer Standard-Schaltschrank, Stahlblechgehäuse in Wandausführung, bestückt mit: dreipoligem Hauptschalter, Kombinationen FI-Schutzschalter 300 mA / Leitungsschutzschalter C 20 A, Leistungsschützen, Meldeleuchten "Betrieb" und "Störung", Zu- und Abgangsklemmen, Sicherungsklemme. Komplett montiert, anschlussfertig verdrahtet und geprüft. Kabeleinführungen im Gehäuseboden.</p> <p>Je Schaltschrank wird ein Steuergerät VIA-DU-20 eingebaut.</p> <p>Fabrikat: nVent / nVent RAYCHEM Typ: SBS-03-MV-20 (für max. 3 Heizkreise) SBS-06-MV-20 (für max. 6 Heizkreise) SBS-09-MV-20 (für max. 9 Heizkreise) SBS-12-MV-20 (für max. 12 Heizkreise) SBS-15-MV-20 (für max. 15 Heizkreise) SBS-18-MV-20 (für max. 18 Heizkreise)</p> <p>Nennspannung: 3/N/PE, 400V/230V, 50 Hz Schutzart: IP54 Ausführung: nach VDE 0660, Teil 500 und VBG 4 Farbe: Strukturlack, RAL 7035, (lichtgrau)</p> <p>Standard-Schaltschränke mit C 20 A Heizkreisabsicherung nicht in Verbindung mit EM-MI-PACK-88M einsetzbar.</p> <p>Sonderausführung auf Anfrage.</p>		

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com

Österreich

Tel +43 (2236) 860077
Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nVent.com



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER