

Varmekabel for gulvvarme og frostsikring av rør

CONNECT AND PROTECT

Sortimentguide

Gulvvarme

T2Blå-10 (10 W/m) varmekabel

El-nr	Produkt	Lengde	Totaleffekt
10 375 69	T2Blå-10	10 m	100W
10 375 70	T2Blå-10	15 m	150W
10 375 84	T2Blå-10	20 m	200W
10 375 71	T2Blå-10	25 m	250W
10 375 85	T2Blå-10	30 m	305W
10 375 88	T2Blå-10	40 m	400W
10 375 89	T2Blå-10	50 m	505W
10 375 90	T2Blå-10	60 m	605W
10 375 91	T2Blå-10	70 m	700W
10 375 92	T2Blå-10	80 m	805W
10 375 93	T2Blå-10	90 m	890W
10 375 94	T2Blå-10	101 m	1010W
10 375 95	T2Blå-10	121 m	1215W
10 375 96	T2Blå-10	142 m	1420W
10 375 97	T2Blå-10	160 m	1600W
10 375 98	T2Blå-10	180 m	1800W
10 375 99	T2Blå-10	200 m	2000W

T2Blå-20 (20W/m) varmekabel

El-nr	Produkt	Lengde	Totaleffekt
10 375 13	T2Blå-20	11 m	205W
10 375 14	T2Blå-20	14 m	285W
10 375 20	T2Blå-20	18 m	355W
10 375 21	T2Blå-20	21 m	435W
10 375 22	T2Blå-20	28 m	575W
10 375 23	T2Blå-20	35 m	720W
10 375 24	T2Blå-20	43 m	845W
10 375 40	T2Blå-20	50 m	980W
10 375 41	T2Blå-20	57 m	1130W
10 375 42	T2Blå-20	63 m	1270W
10 375 43	T2Blå-20	71 m	1435W
10 375 44	T2Blå-20	86 m	1710W
10 375 48	T2Blå-20	101 m	2015W
10 375 49	T2Blå-20	115 m	2300W

T2Rød varmekabel (5-15W/m) varmekabel

El-nr	Produkt	Lengde
10 350 00	T2Rød	Løpmeter

Tilbehør

El-nr	Produkt
10 350 79	Reflecta isoleringsplate, 1 m ² (0,944 m ²)
10 350 11	Reflecta isoleringsplate, 3 m ² (3,12 m ²)
10 350 35	Tilkobling og endeavslutningssett for T2Rød
10 376 00	Kabel Clips for T2Blå og T2Green

Gulvvarmestater

El-nr	Produkt
54 163 41	NRG-DM ur-termostat, adaptiv funksjon, IP21
54 000 40	SENZ WIFI touch og swipe termostat med Wifi
54 100 14	R-TE enkel, elektronisk gulvvarmestater

Gulvvarme (forts.)

QuickNet 90 varmematte

El-nr	Produkt	Areal	Totaleffekt
10 382 18	QuickNet 90	1,0 m ²	90W
10 382 19	QuickNet 90	1,5 m ²	135W
10 382 20	QuickNet 90	2,0 m ²	180W
10 382 23	QuickNet 90	2,5 m ²	225W
10 382 24	QuickNet 90	3,0 m ²	275W
10 382 25	QuickNet 90	3,5 m ²	320W
10 382 29	QuickNet 90	4,0 m ²	360W
10 382 54	QuickNet 90	4,5 m ²	410W
10 382 55	QuickNet 90	5,0 m ²	455W
10 382 56	QuickNet 90	6,0 m ²	545W
10 382 93	QuickNet 90	7,0 m ²	630W
10 382 94	QuickNet 90	8,0 m ²	725W
10 382 95	QuickNet 90	9,0 m ²	800W
10 382 96	QuickNet 90	10,0 m ²	915W
10 382 98	QuickNet 90	12,0 m ²	1100W

QuickNet 160 varmematte

Snro	Produkt	Areal	Totaleffekt
10 383 39	QuickNet 160	1,0 m ²	160W
10 383 40	QuickNet 160	1,5 m ²	240W
10 383 41	QuickNet 160	2,0 m ²	320W
10 383 42	QuickNet 160	2,5 m ²	400W
10 383 65	QuickNet 160	3,0 m ²	480W
10 383 67	QuickNet 160	3,5 m ²	560W
10 383 71	QuickNet 160	4,0 m ²	640W
10 383 72	QuickNet 160	4,5 m ²	720W
10 383 76	QuickNet 160	5,0 m ²	800W
10 383 80	QuickNet 160	6,0 m ²	960W
10 383 93	QuickNet 160	7,0 m ²	1120W
10 383 94	QuickNet 160	8,0 m ²	1280W
10 383 95	QuickNet 160	9,0 m ²	1440W
10 383 96	QuickNet 160	10,0 m ²	1600W

Frostsikring

ETL FrostGuard selvbegrensende varmekabel

El-nr	Produkt	Lengde
10 350 16	ETL	Løpmeter
10 350 18	ETL FrostGuard	2 m
10 350 19	ETL FrostGuard	4 m
10 350 20	ETL FrostGuard	6 m
10 350 21	ETL FrostGuard	8 m
10 350 22	ETL FrostGuard	10 m
10 350 23	ETL FrostGuard	13 m
10 350 24	ETL FrostGuard	16 m
10 350 25	ETL FrostGuard	19 m
10 350 26	ETL FrostGuard	22 m
10 350 27	ETL FrostGuard	25 m
10 376 33	ETL FrostGuard	30 m
10 376 34	ETL FrostGuard	35 m
10 376 35	ETL FrostGuard	45 m
10 376 36	ETL FrostGuard	50 m
10 376 37	ETL FrostGuard	60 m
10 376 38	ETL FrostGuard	80 m
10 376 39	ETL FrostGuard	100 m
54 100 09	FrostGuard-ECO termostat	
10 350 35	ETL tilkobling & endeavslutningssett	



T2Blå i bedre og smartere forpakning

T2Blue 10 W	P Heating power (W)	L Length (m)	A area (m ²)				
			60 W/m ²	70 W/m ²	80 W/m ²	100 W/m ²	125 W/m ²
T2Blue-10-10 m	100	10	1,7	1,4	1,3	1,0	0,8
T2Blue-10-15 m	150	15	2,5	2,1	1,9	1,5	1,2
T2Blue-10-20 m	200	20	3,3	2,9	2,5	2,0	1,6
T2Blue-10-25 m	250	25	4,2	3,6	3,1	2,5	2,0
T2Blue-10-30 m	305	30	5,1	4,4	3,8	3,0	2,4
T2Blue-10-40 m	400	40	6,7	5,7	5,0	4,0	3,2
T2Blue-10-50 m	505	50	8,4	7,2	6,3	5,0	4,0
T2Blue-10-60 m	605	60	10,1	8,6	7,6	6,0	4,8
T2Blue-10-70 m	700	70	11,7	10,0	8,7	7,0	5,6
T2Blue-10-80 m	805	80	13,4	11,5	10,0	8,0	6,4
T2Blue-10-90 m	890	90	14,8	12,7	11,0	9,0	7,1
T2Blue-10-101 m	1010	101	16,8	14,4	12,6	10,0	8,1
T2Blue-10-121 m	1215	121	20,2	17,4	15,2	12,0	9,7
T2Blue-10-142 m	1420	142	23,7	20,3	17,8	14,2	11,4
T2Blue-10-160 m	1600	160	26,7	22,9	20,0	16,0	12,8
T2Blue-10-180 m	1800	180	30,0	25,7	22,6	18,0	14,4
T2Blue-10-200 m	2000	200	33,3	28,6	25,0	20,0	16,0
Calculate heating cable spacing	(mm) = x = (A/L) x 1000		+/- 160 mm	+/- 140 mm	+/- 120 mm	+/- 100 mm	+/- 80 mm

T2Blue 20 W	P Heating power (W)	L Length (m)	A area (m ²)			
			80 W/m ²	100 W/m ²	125 W/m ²	150 W/m ²
T2Blue-20-11 m	205	11	2,6	2,1	1,6	1,4
T2Blue-20-14 m	285	14	3,6	2,9	2,3	1,9
T2Blue-20-18 m	355	18	4,4	3,6	2,8	2,4
T2Blue-20-21 m	435	21	5,4	4,4	3,5	2,9
T2Blue-20-28 m	575	28	7,2	5,8	4,6	3,8
T2Blue-20-35 m	720	35	9,0	7,2	5,8	4,8
T2Blue-20-43 m	845	43	10,6	8,5	6,8	5,6
T2Blue-20-50 m	980	50	12,3	9,8	7,8	6,5
T2Blue-20-57 m	1130	57	14,1	11,3	9,0	7,5
T2Blue-20-63 m	1270	63	15,9	12,7	10,2	8,5
T2Blue-20-71 m	1435	71	17,9	14,4	11,5	9,6
T2Blue-20-86 m	1710	86	21,4	17,1	13,7	11,4
T2Blue-20-101 m	2015	101	25,2	20,2	16,1	13,4
T2Blue-20-115 m	2300	115	28,8	23,0	18,4	15,3
Calculate heating cable spacing	(mm) = x = (A/L) x 1000		+/- 250 mm	+/- 200 mm	+/- 160 mm	+/- 135 mm

Ny måte å legge T2Blå varmekabel på - esken er som et ferdigmontert trommelstativ. Åpnes kun to steder.



Bilde 1
Følerør,
limpinner
og bruker-
veiledning



Bilde 2
Kabelstart

Esken har egen tabell for utregning av cc-avstand



Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF