

# Brace terminals

Spreizklemme

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Beschreibung:** Spreizklemme bis zu 300 mm<sup>2</sup>, für Rundleiter. Spreizklemme mit unverlierbaren Klemmschrauben, Leiter kann übergreifen. Angabe des Nennquerschnitts und des Anzugsdrehmoments auf der Klemme.

**Nennspannung:** 690 V.

**Zertifikate:** UL.

Für den Einsatz bis zu max.	Anschluss min-max	Für Sammelschienen	Verpackungseinheit	Artikelnr.
480 A	35 - 150 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 15 × 5 ... 20 × 10	12, 15, 20 × 5, 10	6 Stück.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 × 5, 10	6 Stück.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 × 5, 10	3 Stück.	01760