

# Brace terminals, flat

Spreizklemme, flach



**Beschreibung:** Spreizklemme für Flachleiter mit unverlierbaren Klemmschrauben, Leiter kann übergreifen, Anzeige des Nennquerschnitts und des Anzugsdrehmoments auf der Klemme. Kontakt zwischen Leiter und Sammelschiene über Kontaktblock.

**Nennspannung:** 690 V.

**Für Sammelschienen:** 20, 25, 30 × 5, 10.

**Zertifikate:** UL, GL, DNV-GL.

Anschluss min-max	Seiteneinspeisung	Mitteneinspeisung	Verpackungseinheit	Artikelnr.
Lam. Kupfer von 3 × 20 × 1 bis 10 × 24 × 1	630 A	750 A	6 Stück.	01319
Lam. Kupfer von 3 × 20 × 1 bis 10 × 32 × 1	630 A	800 A	3 Stück.	01759