

# Connection busbar support

Anschluss-Sammelschienträger



**Beschreibung:** Anschluss-Sammelschienträger mit integrierten Anschlussklemmen (1.5 bis 16 mm<sup>2</sup>) für die Einspeisung oder Abgreifen der Sammelschiene mit eigenen Bohrungen. Kann auch als Mittelträger verwendet werden.

**Nennspannung:** 690 V.

**Bemessungsstrom:** 63 A.

**Nennfrequenz:** 50/60 Hz.

**Isolation Bemessungsspannung  $U_i$ :** 1000 V.

**Bemessungsstoßspannung  $U_{imp}$ :** 6 kV.

**Kurzschlussfestigkeit:** 14 kA (max. 400 mm Abstand zwischen den Haltern).

**Verlustleistung bei 80% des Nennstroms:** 0.5 W.

**Abmessung:** 20 × 202 × 87 mm.

**Verpackungseinheit:** 10 Stück.

**Zertifikate:**

Anz. Pole	Für Sammelschienen	Artikelnr.
3	12, 20, 30 × 5, 10	01484