

Connection terminal plate

Anschlussklemmenplatte



Beschreibung: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, mit Abdeckkappe.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

Breite	Für den Einsatz bis zu max.	Anschluss	Artikelnr.
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243