

CrossBoard connection module

CrossBoard-Anschlussmodul



Beschreibung: Anschlussmodul 16 mm², 3-polig mit integrierten Federzugklemmen 1.5 bis 16 mm². Mit Abdeckkappe.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 63 A.

Verlustleistung bei 80% Last: 2.9 W.

Abmessung: 22.5 × 160 × 115 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, UL.

Artikelnr.

01592
