



**Beschreibung:** Doppelt isolierte, vertikale Heizung zur Vermeidung von Kondensat. Mit Clip zur Befestigung an 35mm DIN-Schiene gemäß EN 50022. Berührungssicher da Temperatur des Heizungs-Gehäuses niedrig gehalten wird. Die Heizung mit Thermostat (ECHT) wird mit einem Einsteck-Thermostat geliefert, so dass keine zusätzliche Verdrahtung notwendig ist. Schaltet an bei 5 °C und aus bei 15 °C.

**Heizelement:** PTC-Widerstand, temperaturbegrenzend.

**Material:** Plastik gemäß UL94 V-0.

**Betriebstemperatur:** -45 °C bis +70 °C. Die Heizkapazität gilt für eine Umgebungstemperatur von 20 °C.

**Anschluss:** Polklemme 2.5 mm<sup>2</sup>, Drehmoment max. 0.8 Nm.

**Schutzart:** IP 20, Klasse II (doppelt isoliert).

**Zertifikate:** CE, EAC.

**Oberfläche:** Schwarz.

**Verpackungseinheit:** 1 Heizung.

Heizleistung (W)	Startstrom (A)	L (mm)	Spannung (V)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

*Betriebsspannung unter 140V AC reduziert die Leistung um ca. 10%.*