



**Descripción:** Resistencia con ventilador de alto rendimiento y ahorro de espacio . Previene la formación de condensación y proporciona una equilibrada distribución de aire en el interior.

**Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715). Con temperatura de corte de seguridad en caso de que el ventilador falle. Reset automático.**

**Elemento de calefacción:** Equipo de alto rendimiento.

**Material:** Plástico según UL94 V-O, y fundición de aluminio.

**Vida del ventilador:** 50.000 h a 25 °C.

**Temperatura de funcionamiento:** -45 °C a +70 °C.

**Conexión:** Terminal de conexión 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Protección:** IP 20, Clase I (puesto a tierra).

**Certificaciones:** CE, EAC.

**Cantidad por embalaje:** 1 pieza.

Capacidad (W)	Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	Voltaje (V)	Ref.
100	35	230 V AC	
150	35	230 V AC	
200	108	230 V AC	
300	108	230 V AC	
400	108	230 V AC	

*Voltaje (V): 120 V AC bajo petición.*