

TRACER

SCHROFF

RAYCHEM

HOFFMAN

ERICO

CADDY

Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

Nord-Amerika
Tlf: +1.800.545.6258
Faks: +1.800.527.5703
Tlf: +1.650.216.1526
Tlf: +1.650.474.7711
info@nVent.com

Europa, Midt-Østen, Afrika
Tlf: +32.16.213.511
Faks: +32.16.213.603
info@nVent.com

Asia/Stillehavskysten
Tlf: +86.21.2412.1688
Faks: +86.21.5426.3167
cn.info@nVent.com

Latin-Amerika
Tlf: +1.713.868.4800
Faks: +1.713.868.2333
info@nVent.com

HD-skap



Tre nivå av beskyttelse som dekker alle behov for næringsmiddelindustri.



Vi tilbyr ideelle sanitærløsninger for hygienisk design til næringsmiddelindustrien. Porteføljen vår er helt på høyde med Rittals – og servicen vår er enda bedre.

Hovedsakelig verdipåstand ved sammenligning med konkurrenten(e):

SAMMENLIGNBAR PORTEFØLJE MED HD-SANITÆRLØSNINGER

med veggmonterte og frittstående (kommer snart) skap, koblingsbokser og tilbehør – men mer kostnadseffektivt

KLIMAAANLEGG FOR EKSTREME MILJØER

for å dekke behovene for temperaturkontroll i bruksområder

innen næringsmiddelindustrien:

- Kan opprettholde optimal kjøling over lengre perioder
- Gir den høyeste beskyttelsen som er tilgjengelig mot inntrengning av vann og partikler, med IEC IP66- og IP69-klassifiseringer

OMFATTENDE UTVALG AV IEC-PRODUKTER OG -LØSNINGER

BEDRE SERVICE MED LOKAL PRODUKSJON OG GLOBAL STØTTE

HYLLEVARER OG MULIGHET TIL Å SKREDDERSY PRODUKTER FOR Å DEKKE UNIKE BEHOV

nVent HOFFMAN – det ideelle HD-alternativet til Rittals portefølje



ASR-skapserie Grunnleggende grad av beskyttelse	AFS-skapserie Middels grad av beskyttelse	HDW-skapserie Høy grad av beskyttelse
---	---	---

ENKELT VEDLIKEHOLD

- Verktøyfrie hengselbolter med klemmesystem
- Ingen forhåndsborede hull for å maksimere rensligheten
- Ingen flensplateåpninger som standard for å maksimere tetning og renslighet

ESTETISK DESIGN

- Skumpakning

OVERLEGEN KORROSJONSBESTANDIGHET

- Konstruksjon i 304 rustfritt stål

MULIGGJØR DRENERING VED RENGJØRING

- Skrånende topp
- Ingen forhåndsborede hull for å maksimere rensligheten
- Ingen flensplateåpninger som standard for å maksimere tetning og renslighet

ESTETISK DESIGN SOM ER ENKEL Å RENGJØRE

- Skumpakning
- Brettet og sømsveiset hus
- Skjulte dørhengslers med låsebolt

OVERLEGEN KORROSJONSBESTANDIGHET

- Konstruksjon i 304 rustfritt stål

FREMMER LENGRE LEVETID FOR KONTROLLER OG STASJONER

- Vanntett forsegling og korrosjonsbestandighet forbedrer sikkerheten til kritiske kontroller og stasjoner

ELIMINERER OPPSAMLINGSPUNKTER DER BAKTERIER FÅR VOKSE, OG ER KORROSJONSBESTANDIG

- 30° skrånende topp (HDW), 3° skrånende sider (HDTB)
- Blå FDA-godkjent silikonpakning som kan skiftes ut
- Komplet konstruksjon og maskinvare i 304 rustfritt stål
- Strømlinjeformet hygienisk design

EFFEKTIVISERER OG FORENKLER VEDLIKEHOLD

- Eliminerer ekstra manuelle operasjoner før og etter rengjøring
- FDA-godkjent silikonpakning som er lett å skifte ut, rengjøre, vedlikeholde og installere
- Låser uten sprekker

		nVent HOFFMAN (IEC)				RITTAL		
		HDTB	HDW	HDF		TB	WM	FS
Sertifiseringer	IEC 60259	IP66 og IP69			✓	IP66 og IP69		
	Type 4X	UL Listed			✓	UL Listed		
Design	Materiale	SS 304			✓	SS 304		
	Behandling	Børstet korn 400			✓	Børstet korn 400		
	Skrånende tak	Alle sider 3°	30°	30°	✓	Alle sider 3°	30°	30°
	Takfremspring	–	Ja	Ja	✓	–	Ja	Ja
	Tak inkludert	–	Ja	Ja	✓	–	Ja	Ja
	Pakningsmateriale	FDA-godkjent silikon, RAL 5010 (blå)			✓	FDA-godkjent silikon, RAL 5010 (blå)		
	Lås/skrue	HD-bolt	HD-lås		✓	HD-bolt	HD-lås (Rittals egen design)	
Hengselstil	–	Intern, galvanisert stål		✓	–	Intern, galvanisert stål		
Størrelser	# standardstørrelser	6	10	3	•	6	16	3
	Minste H × B × D	150 × 150 × 80	442 × 220 × 155	2133 × 600 × 500	✓	150 × 150 × 80	437 × 220 × 155	2133 × 600 × 500
	Største H × B × D	300 × 400 × 120	1425 × 810 × 300	2133 × 1200 × 500	•	300 × 400 × 120	1480 × 1010 × 400	2133 × 1200 × 500