



Beschreibung: Ihr kompaktes Design macht es möglich, sie in fast jedem Gehäuse oder Gestell zu montieren. Die Lieferung enthält drei integrierte Befestigungssysteme z. B. Magnet-, Schraub- und Einschnappmethode und mit einem Verbindungskabel. Es wird mit einer Schutzkappe, einem elektronischen Schnellstart und Dreifachstecker geliefert (ein/aus, Türschalter, dauerhaftes Licht). Eine eingebaute Buchse ermöglicht das Arbeiten mit einem Türschalter, der auf Wunsch geliefert wird.

Lampen Typ: High Power LEDs.

Helligkeit: 945 Lm.

Stromverbrauch: 7,2 W.

Betriebstemperatur: -20 °C to +50 °C.

Abmessung: 448 x 54,5 x 26 mm.

Anschluß: 2x0,75 mm² Länge 150cm mit offenem Ende,
2x0,75 mm² mit Stecker für Türkontaktschalter

Zertifikate: CE, EAC.

Lieferumfang: 1 Leuchte mit fertigem Anschlusskabel,
integriertem Magnet und Montageschrauben

Nennspannung	Oberfläche	Artikelnr.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Hellgrau (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Hellgrau (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Schwarz (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Schwarz (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V auf Wunsch verfügbar.