

Universal busbar support

Universal-Sammelschienträger

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beschreibung: Universal-Sammelschienträger, 3/4-polig mit internen Schraubenlöchern, Lieferung ohne Endabdeckung.

Nennspannung: 690 V.

Nennfrequenz: 50/60 Hz.

Isolation Bemessungsspannung U_i : 1000 V.

Bemessungsstoßspannung U_{imp} : 8 kV.

Zertifikate: GL, DNV GL.

Anz. Pole	Abmessungen	Für Sammelschienen	Verpackungseinheit	Artikelnr.
4	20 × 242 × 51	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 11	10 Stück.	01485
3	20 × 191 × 50	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10	10 Stück.	01495