



**Beskrivelse:** Højtydende køleenhed til lodret montering. Køleenheden monteres udvendigt for at udnytte maksimal plads inde i kabinettet. Dækker afkøling fra 360 W til 5950 W. Alle enheder har "selvrensende" kondensator. Luftfilter er defor ikke nødvendigt og desuden undgår man den almindelige vedligeholdelse. Kølekapacitet for specifikke forhold er angivet i tabellen. Alle modeller over 1000 W er monteret med kondensaffugter. Digitalt display er installeret på alle modeller over 500 W. Ozonvenlig kølemiddel R134a.

**Tilslutningsmulighed:** Fjederklemme er inkl.

**Materiale:** Galvaniseret stål pulverlakeret. Bemærk: Artikelnr. der slutter med "SS" er fremstillet i rustfrit stål AISI 304. Rustfrit stål AISI 316 leveres på forespørgsel.

**Indvendig temperaturbegrænsninger:** +25 °C til +45 °C.

**Udvendig temperaturbegrænsninger:** +20 °C til +55 °C.

**Tæthedegrad:** IP 54 | TYPE 12.

**Overfladebehandling:** RAL 7035 for galvaniseret stål version.

**Pakke størrelse:** 1. stk.