



Omschrijving: Koel unit met hoge prestaties voor verticale installatie. De unit wordt extern gemonteerd waardoor de ruimte in de kast maximaal benut kan worden. Bereik van het koelvermogen loopt van 360 W tot 5950 W. Alle modellen worden met een zelfreinigende condensor uitgevoerd die de noodzaak van het luchtfilter overbodig maakt en hierdoor het normale onderhoud overbodig maakt. De capaciteit voor specifieke condities staan vermeld in het diagram. Alle modellen boven de 1000 W zijn uitgerust met een condensatie dissipator. De digitale display is geïnstalleerd op alle modellen boven 500W. Ozonvriendelijk koelmiddel R134a.

Type aansluiting: Veerklem techniek.

Materiaal: Verzinkt staal met poedercoating. Opmerking: De items die eindigen op "SS" zijn vervaardigd van roestvaststaal AISI 304. Roestvaststaal AISI 316 op aanvraag leverbaar.

Temperatuur limiet binnen: +25 °C tot +45 °C.

Temperatuur limiet buiten: +20 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035 voor de verzinkt staal versie.

Verpakkingseenheid: Per stuk.