



Kuvaus: Tehokas jäähdytin pystyasennukseen. Jäähdytin asennetaan puolittain upottaen kaapin sisätilan maksimoimiseksi. Jäähdytin sarja kattaa alueen 360 W:sta 5950 W:iin. Sarja on varustettu "itsepuhdistuvalla" lauhdutin kelalla joka tekee suodattimien käyttö tarpeettomaksi. Jäähdytysteho on taulukossa L35/L35, jäähdytysteho erikoisolosuhteille löytyy käyrästä. Kaikki yli 1000 W mallit varustettu kondenssiveden haihduttajalla. Elektroninen termostaatti (ECB) alkaen mallista. Otsoniystäväallinen jäähdytysain R134a.

Liitännät: Jousiliittimet vakiona.

Materiaali: Galvanoitu teräs. Huomautus: Tuotteet, joiden nimen viimeiset kirjaimet ovat SS, on valmistettu ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä. Haponkestävä AISI 316 kysyttäessä.

Lämpötila-alue sisällä: +25 °C ... +45 °C.

Lämpötila ulkopuolinen: +20 °C... +55 °C.

Kotelointiluokka: IP 54 | TYPE 12.

Pintakäsittely: RAL 7035 galvanoitu teräs versio.

Pakkaus koko: 1 yksikkö.