



Beskrivelse: Høy presterende kjøle enhet for vertikal installasjon. Denne enheten monteres i flukt med mot utsidens overflate, så maksimal plass inne i skapet opprettholdes. Airconditionen dekker et kjølebehov fra 360 W til 5950 W. Alle enheter i serien har den selvrensende coilen som fjerner alle behov for vedlikehold på luftfilteret, og unngår da vanlig vedlikehold. Kjølekapasiteten for spesifikke forhold er indikert i diagrammet. Alle modeller over 1000 W er utstyrt med kondens dissipator. Digitalt display er installert i alle modeller over 500 W. Oson vennlig kjølemedium R134a.

Type tilkobling: Fjær-type terminal inkludert.

Materiale: Galvanisert stål pulver lakk. Merknad: Produktene som ender på «SS», er produsert av rustfritt stål AISI 304. Rustfritt stål AISI 316 tilgjengelig på forespørsel.

Temperaturgrenser innvendig: +25 °C til +45 °C.

Temperatur begrensning outside: +20 °C til +55 °C.

Tetthetsgrad: IP 54 | TYPE 12.

Overflatebehandling: RAL 7035 for galvanisert stål versjon.

Pakning: En enhet.