



Opis: Wysoce wydajna jednostka chłodząca do pionowej instalacji. Jednostka montowana na zewnątrz w celu optymalnego wykorzystania miejsca w obudowie. Klimatyzatory zapewniają zakres wydajności od 360 W do 5950 W. Wszystkie modele wyposażone są w wężownicę skraplacza z funkcją samoczyszczenia, która eliminuje konieczność używania filtra powietrza i pozwala uniknąć częstych czynności serwisowych. Wydajność chłodzenia w konkretnych warunkach widoczna jest na schematach. Wszystkie modele powyżej 1000 W wyposażone są w rozpraszacz kondensacji. Cyfrowy wyświetlacz zainstalowany jest we wszystkich modelach powyżej 500W. Czynnik chłodzący R134a przyjazny dla warstwy ozonowej.

Rodzaj połączenia: Dołączony terminal.

Materiał: Stal ocynkowana powlekana proszkowo. Uwaga: Pozycje kończące się na „SS” są wykonane z stali nierdzewnej AISI 304. Stal nierdzewna AISI 316 jest dostępna na żądanie.

Wartości graniczne temperatury wewnątrz: +25 °C do +45 °C.

Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: +20 °C do +55 °C.

Zabezpieczenie: IP 54 | TYP 12.

Wykończenie: RAL 7035 dla wersji z stali ocynkowanej.

Ilość sztuk w zestawie: Jedna jednostka.