



Beskrivning: Högpresterande kylenheter för vertikal installation. Enheten är externmonterad för att maximera utrymmet inuti skåpet. Luftkonditioneringen har ett kylintervall från 360 W till 5 950 W. Alla modeller har en självrengörande kondensorslinga som eliminerar behovet av luftfilter och därmed också vanligt underhåll. Kylkapaciteten för specifika förhållanden anges i diagrammen. Alla modeller över 1 000 W är utrustade med kondensavledare. Digital display finns på alla modeller över 500 W. Ozonvänligt kylmedel R134a.

Typ av anslutning: Anslutning ingår.

Material: Pulverlackerad i galvaniserat stål. Obs! De föremål som slutar med SS är tillverkade i rostfritt stål AISI 304. Rostfritt stål AISI 316 kan fås på begäran.

Temp.begränsning insida: +25 °C till +45 °C.

Temp.begränsning utsida: +20 °C till +55 °C.

Kapslingsklass: IP 54 | TYP 12.

Ytbehandling: RAL 7035 för versionerna i galvaniserat stål.

Leveransförpackning: En enhet.