



Beskrivelse: Udsugningsfilter, der skal anvendes til naturlig ventilation, eller mekanisk ventilation, Kombineres med filter blæser EF. nVent HOFFMAN udsugningsfiltre sparer montagetid pga. klik-system uden skruer. Det hængslede frontdæksel kan let åbnes for hurtig og nem filterudskiftning.

Materiale: Front dæksel fremstillet af moduleret thermoplast, selvslukkende iht UL94V0.

Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.

Tæthedegrad: IP 54 | TYPE 12.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Godkendelser: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Pakke størrelse: 1 udsugningsfilter.

Filtermåtte (EN779)	Filtreringseffektivitet (%)	Udskæring (mm)	D	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5