



**Descrição:** Ventilador com filtro para ventilação forçada. Os ventiladores da nVent HOFFMAN economizam tempo de instalação porque não têm parafusos mas sim um sistema de clique. A tampa frontal articulada pode ser facilmente aberta para uma rápida e fácil substituição do filtro. A direcção do fluxo pode ser facilmente alterada com a alteração da posição de conexão.

**Material:** Grelha frontal de termoplástico auto-extinguível, UL94V0

**Gama de temperatura:** -40 °C a +55 °C.

**Protecção:** IP 54 | TYPE 12.

**Acabamento:** RAL 7035.

**Aprovações:** CE, EAC, cRUus\_UL Recognized.

**Quantidade por embalagem:** 1 Filtro com invólucro.

Tapete do filtro (EN779)	Eficiência de filtração (%)	Cut-out (mm)	P	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5