



**Descriere:** Filtru de evacuare pentru ventilare naturală sau pentru ventilare forțată în combinație cu ventilator cu filtru EF. Filtrele de evacuare nVent HOFFMAN economisesc timp datorită sistemului de fixare rapid prin presare, fără șuruburi. Capacul frontal poate fi deschis ușor și repede pentru a permite înlocuirea filtrelor.

**Material:** Capac frontal fabricat prin injectare plastică, auto-stingere, UL94V0. Rezistență UV.

**Gamă temperaturi:** Între -40 °C și +55 °C.

**Protecție:** IP 54 | TYPE 12.

**Finisaj:** RAL 7035.

**Aprobări:** CE, EAC, cRUus\_UL Recognized.

**Cantitate pachet:** 1 filtru de evacuare.

Filtru ventilator (EN779)	Eficiență filtrare (%)	Decupaj (mm)	A	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5