



**Beskrivning:** nVent HOFFMANs utblåsningsfilter för naturlig eller forcerad ventilation (tillsammans med filterfläkt EF), installeras med ett tidsbesparande klick-in system (inga skruvar). Den gångjärnsförsedda fronten öppnas enkelt för snabbt och enkelt filterbyte och service. Filtreringsgraden: 88% (91% för EFA500R5 och större). För vertikalt montage.

**Material:** Formsprutad termoplast, UL94 V0, självslocknande.

**Arbetstemperatur:** -40 °C till +55 °C.

**Kapslingsklass:** IP 54 | TYPE 12.

**Ytbehandling:** RAL 7035

**Godkännanden:** CE, EAC, cRUus\_UL Recognized.

**Leveransförpackning:** 1 st filterhus med filter.

Filtermatta (EN779)	Filtreringsgrad (%)	Håltagning (mm)	D	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5