



IP 54 | TYPE 12 | IK 10



La gamme d'armoires au sol simple porte en acier galvanisé, MCSE, est disponible en stock dans différentes tailles. Elle est conçue pour répondre aux exigences CEM. Un excellent effet Faraday est créé, car la conductivité électrique entre le corps de l'armoire et la porte est garantie. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car les interférences électromagnétiques sont évitées et l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les applications où les exigences CEM sont requises.

**Matériau:** Châssis: Acier zingué perforé 1.5 mm / 1.75 mm. Porte: Acier zingué 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux: Acier zingué 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

**Ossature:** Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

**Porte:** Montage en saillie avec charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Protection assurée par un joint CEM en polyuréthane.

**Panneau arrière:** Fixé à l'aide de vis Torx M6. Peut être remplacé par une porte.

**Panneaux latéraux:** A commander séparément.

**Plaque de toit:** Démontable.

**Fermeture:** Serrure à crémonne quatre points. N'interfère pas avec l'espace intérieur utile de l'armoire. Serrure avec insert DIN3mm. Peut être remplacé par des inserts standard. Pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

**Platine de montage:** Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 mm. À la livraison, la platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage.

**Plaque de fond:** En trois parties. Pour les armoires de plus de 800 mm de profondeur, quatre parties.

**Mise à la masse:** Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

**Finition:** Peinture en poudre RAL 7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

**Protection:** Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

**Livraison:** Châssis avec porte, panneau arrière, plaque de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. La livraison comprend également les boulons de mise à la terre et le joint CEM. Livrée sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

**Note:** Pour les armoires de 400 mm de large, la platine de montage, les plaques de fond et le cadre de porte ne sont pas fournis. \* Également disponible en acier inox (MCSSE).

# MCSE

Armoire juxtaposable, simple porte

# MCSE

Armoire juxtaposable, simple porte

H	L	P	h	l	p	Référence
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5

*Toutes les armoires standard MCS sont réalisables sur demande en version CEM, y compris dans d'autres dimensions. Pour les panneaux latéraux CEM, voir SPME.*

# MCSE

Armoire juxtaposable, simple porte