Ausschreibungstext

FREIFLÄCHENBEHEIZUNG



TITEL: STANDARD-SCHALTSCHRANK SYSTEM VIAGARD

Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
1	**… Stück**	**Schaltschrank** Verschließbarer Standard-Schaltschrank, Stahlblechgehäuse in Wandausführung, bestückt mit: dreipoligem Hauptschalter, Kombinationen FI-Schutzschalter 30 mA / Leitungsschutzschalter C 32 A, Leistungsschützen, Meldeleuchten "Betrieb" und "Störung", Zu- und Abgangsklemmen, Sicherungsklemme. Komplett montiert, anschlussfertig verdrahtet und geprüft. Kabeleinführungen im Gehäuseboden. Je Schaltschrank wird ein Steuergerät VIA-DU-20 eingebaut. Fabrikat: nVent / nVent RAYCHEM Typ: **SBS-03-VV-20** (für max. 3 Heizkreise) **SBS-06-VV-20** (für max. 6 Heizkreise) **SBS-09-VV-20** (für max. 9 Keizkreise) **SBS-12-VV-20** (für max. 12 Heizkreise) Nennspannung: 3/N/PE, 400V/230V, 50 Hz Schutzart: IP54 Ausführung: nach VDE 0660, Teil 500 und VBG 4 Farbe: Strukturlack, RAL 7035, (lichtgrau) **Standard-Schaltschränke mit C 32 A Heizkreisabsicherung nicht in Verbindung mit Heizkreislängen größer 55 m einsetzbar.** **Sonderausführung auf Anfrage.**		

Deutschland
Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

Österreich
Tel +43 (2236) 860077
Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Schweiz / Suisse
Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com

©2018 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.