Pikavalintaopas; putkistojen ja sadevesijärjestelmien sulanapito

nVent RAYCHEM

CONNECT AND PROTECT

SNRO	NIMITYS	PUTKISTOJEN SULANAPITO 10W/M (+5 C) PUTKEN PÄÄLLÄ
04 309 55	ETL -10	Itsesäätyvä lämpökaapeli metritavarana. Hyväksytty juomavesikäyttöön.
04 309 91	JLP	Jatkos- ja loppupäätepakkaus.
17 490 00	ETL-GLAND-01	Paineläpivienti R20. Soveltuu käytettäväksi sekä ETL-10 kaapelin että FrostGuard kaapeleiden kanssa. Korvaa ETL-R20 tuotteen.

SÄHKÖSUOJAUS ETL -10:
Putken sisällä 10A max. 60 metriä
Putken päällä 10A max. 100 metriä



ETL-GLAND-01



JLP

SNRO	NIMITYS
81 693 02	ETL FrostGuard 2 m
81 693 04	ETL FrostGuard 4 m
81 693 06	ETL FrostGuard 6 m
81 693 08	ETL FrostGuard 8 m
81 693 10	ETL FrostGuard 10 m
81 693 13	ETL FrostGuard 13 m
81 693 16	ETL FrostGuard 16 m
81 693 19	ETL FrostGuard 19 m
81 693 22	ETL FrostGuard 22 m

SNRO	NIMITYS
81 693 25	ETL FrostGuard 25 m
81 719 00	ETL FrostGuard 30 m
81 719 01	ETL FrostGuard 35 m
81 719 02	ETL FrostGuard 40 m
81 719 03	ETL FrostGuard 50 m
81 719 04	ETL FrostGuard 60 m
81 719 05	ETL FrostGuard 80 m*
81 719 06	ETL FrostGuard 100 m*

* Ei putken sisäpuoliseen asennukseen



FrostGuard-ECO




ETL-10



FrostGuard

ETL FROSTGUARD:
- Putkien päälle ja sisälle. Juomavesihyväksytty.
- Valmiiksi päätetty 2 m:n kylmäkaapelilla + pistotulppa.
- Paineläpivienti irtotavarana, asennetaan tarvittaessa jälkikäteen loppupäätteen yli.
- 10 W/m (+5 °C) putken päällä, 20 W/m (+5 °C) putken sisällä vedessä.

SNRO	NIMITYS	PUTKISTOJEN SULANAPITO, LISÄTARVIKKEET
04 310 49	GT-66	Lämmönkestävä lasikuituteippi, 20 m, kiinnitys n. 30 cm:n välein
60 006 02	GS-54	Lämmönkestävä lasikuituteippi, 16 m, asennukset kylmissä olosuhteissa
04 310 47	ATE-180	Alumiiniteippi, 55 m/rulla, muoviputkille, asennetaan putken suuntaisesti
64 150 60	LAB-ETL-SF	Varoitustarra ”Sähkölämmitys”, 5 m:n välein eristeen pintaan ja muihin kriittisiin paikkoihin
26 154 01	FrostGuard-ECO	Pistotulpallinen termostaatti Frostguard-kaapelille
26 154 73	AT-TS-13	Termostaatti anturilla, -5 ºC – +15 ºC, 16 A
81 710 95	Raystat V5	25A, ulkolämpötilaa/putkea mittaava, IP65, PASC, anturi 5 m (jatkettavissa 150 m), -40 -+90°C
04 309 93	T2Jatko	Lämpö-lämpö jatko ETL-10 kaapelille, ei paineveteen



GT-66



GS-54



ATE-180



AT-TS-13



Raystat V5

SNRO	NIMITYS	SADEVESIJÄRJESTELMIEN SULANAPITO
04 311 18	FroStop Black	Itsesäätyvä lämpökaapeli metritavarana
04 311 87	CCE-03-CR	Jatkos- ja loppupäätepakkaus
04 310 39	GM-RAKE	Vedonpoistin
04 310 38	GMK-RC	Kattopidike, 50 kpl/pakkaus
81 691 65	GM-SEAL-02	Liima, lämpökaapelin kiinnitykseen, 300 ml
04 311 21	TE-01-CR	T-haara (sis. 2 loppupäätettä)
04 311 44	CE20-01	Rasia- ja loppupäätepakkaus
04 310 71	S-06	Lämpö-lämpö jatko FroStop Black kaapelille, ei paineveteen
04 310 42	JB16-02	Rasia, IP65, sisältää riviliittimet
26 154 77	EMDR-10	Ohjausyksikkö. Sisältää lämpötila- ja kosteusanturit
04 311 80	8BTV2-CT	Epäpuhtaat viemärit
04 311 88	CCE-04-CT	Jatkos- ja loppupäätepakkaus (8BTV2-CT)
04 310 47	ATE-180	Alumiiniteippi, 55 m/rulla, muoviputkille, asennetaan putken suuntaisesti
81 718 08	RIM-DrainTrace-KIT	Pikalukittava kytkentävalmis kattokaivojensulanapitoyksikkö tasakatoille

SÄHKÖSUOJAUS FROSTOP BLACK:
10A max. 50 metriä
16A max. 80 metriä

SÄHKÖSUOJAUS 8BTV2-CT:
10A max. 40 metriä
16A max. 60 metriä



CCE-04-CT



S-06



CCE-03-CR



GM-RAKE



CE 20-01




EMDR-10





RIM-DRAINTRACE-KIT

SNRO	NIMITYS	SADEVESIJÄRJESTELMIEN SULANAPITO
81 691 66	GM-CLIP-S	Kiinnike FroStop Black kaapelille
81 691 67	GM-CLIP-M	Kiinnike FroStop Black kaapelille
81 691 68	GM-CLIP-L	Kiinnike FroStop Black kaapelille
81 691 69	GM-Hanger	Riiputin FroStop Black kaapelille









Suomi

Puh 0800 11 6799 (suomenkielinen palvelukeskus)
salesfi@nvent.com
nVent.com/RAYCHEM

10 YEAR Product warranty

Tehokas merkkituotevalikoimamme:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2024 nVent. nVent Services GmbH tai sen tytäryhtiöt omistavat kaikki nVent-merkit ja -logot. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.
nVent varaa oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta.