PIKAVALINTAOPAS; LATTIALÄMMITYKSET

NVENT RAYCHEM T2BLUE-10

- Saneerauskohteet
- 10 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 10–20 mm
- 230 V



T2Blue-10 Pakkaus ei sisällä termostaattia

Snro	Pituus	Teho (W)	Pinta-ala 100 w/m²
81 714 72	20 m	200 W	2,0 m²
81 714 73	30 m	305 W	3,0 m²
81 714 74	40 m	400 W	4,0 m²
81 714 75	50 m	505 W	5,0 m²
81 714 76	60 m	605 W	6,0 m²
81 714 77	70 m	700 W	7,0 m²
81 714 78	80 m	805 W	8,0 m²
81 714 79	90 m	890 W	9,0 m²
81 714 81	101 m	1010 W	10,0 m²
81 714 83	121 m	1215 W	12,0 m²
81 714 85	142 m	1420 W	14,2 m²
81 714 87	160 m	1600 W	16,0 m²
81 714 89	180 m	1800 W	18,0 m²
81 714 91	200 m	2000 W	20,0 m²
81 690 08	Korjauspakkaus T2Blue/ T2QuickNet /CeraPro/ T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

NVENT RAYCHEM QUICKNET 90

- Saneerauksiin, joissa on vähän korotusvaraa
- 90 W/m², 230 V
- Pyöreä Ø 3,5 mm
- Rakennekorkeus 3–5 mm
- Uudistunut rakenne: mm. tarttuvampi liima. Korvaa 81 710 XX -tuotteen.



QuickNet 90 Pakkaus ei sisällä termostaattia

Snro	Maton koko	Teho (W)	Pinta-ala (m²)
81 711 51	0,5x2 m	90 W	1,0 m²
81 711 52	0,5x3 m	135 W	1,5 m²
81 711 53	0,5x4 m	180 W	2,0 m²
81 711 54	0,5x5 m	225 W	2,5 m²
81 711 55	0,5x6 m	275 W	3,0 m²
81 711 56	0,5x7 m	320 W	3,5 m²
81 711 57	0,5x8 m	360 W	4,0 m²
81 711 58	0,5x9 m	410 W	4,5 m²
81 711 59	0,5x10 m	455 W	5,0 m²
81 711 60	0,5x12 m	545 W	6,0 m²
81 711 61	0,5x14 m	630 W	7,0 m²
81 711 62	0,5x16 m	725 W	8,0 m²
81 711 63	0,5x18 m	800 W	9,0 m²
81 711 70	0,5x20 m	915 W	10,0 m²
81 711 72	0,5x24 m	1100 W	12,0 m²
81 690 08	Korjauspakkaus QuickNet/T2Blue/CeraPro/T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

NVENT RAYCHEM T2BLUE-20

- Paksumpaan valuun
- 20 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 30–50 mm
- 230 V



T2Blue-20 Pakkaus ei sisällä termostaattia

Snro	Pituus	Teho (W)	Pinta-ala 100 w/m²
81 714 55	11 m	205 W	2,2 m²
81 714 56	14 m	285 W	2,9 m²
81 714 57	18 m	360 W	3,6 m²
81 714 58	21 m	435 W	4,4 m²
81 714 59	28 m	575 W	5,8 m²
81 714 60	35 m	720 W	7,2 m²
81 714 61	43 m	845 W	8,5 m²
81 714 62	50 m	980 W	9,8 m²
81 714 63	57 m	1130 W	11,3 m²
81 714 64	63 m	1270 W	12,7 m²
81 714 65	71 m	1435 W	14,4 m²
81 714 66	86 m	1710 W	17,1 m²
81 714 67	101 m	2015 W	20,2 m²
81 714 68	115 m	2300 W	23,0 m²
81 690 08	Korjauspakkaus T2Blue/T2QuickNet /CeraPro/T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

NVENT RAYCHEM CERAPRO

- Saneerauksiin, joissa on vähän korotusvaraa
- 11 W/m
- Pyöreä Ø 3 mm
- Rakennekorkeus 3-5 mm
- Sis. kiinnitysjärjestelmän ja kelan.
- 230 V



CeraPro

Snro	Pituus	Teho (W)	Pinta-ala (m²)
81 690 10	14 m	160 W	1,0 - 1,5
81 690 12	21 m	240 W	1,5 - 2,5
81 690 14	28 m	320 W	2,0 - 3,0
81 690 16	35 m	400 W	2,5 - 4,0
81 690 23	43 m	475 W	3,0 - 5,0
81 690 25	57 m	635 W	4,0 - 6,0
81 690 27	71 m	800 W	5,0 - 7,5
81 690 29	100 m	1140 W	7,5 - 11,0

R-NRG-DM



SNRO 26 154 23

R-GREEN-LEAF



SNRO 26 154 26

R-SENZ



SNRO 26 154 27

R-SENZ WIFI



SNRO 26 154 28

NVENT RAYCHEM T2GREEN-5

- Matalaenergiatalot, passiivitalot jne.
- 5 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 15-30 mm
- 230 V



T2Green-5 Pakkaus ei sisällä termostaattia

Snro	Pituus	Teho (W)	Pinta-ala 50 W/m²
81 718 20	15 m	65 W	1,3 m²
81 718 21	20 m	110 W	2,2 m²
81 718 22	25 m	160 W	3,2 m²
81 718 23	35 m	180 W	3,6 m²
81 718 24	40 m	230 W	4,6 m²
81 718 25	50 m	245 W	4,9 m²
81 718 26	60 m	340 W	6,8 m²
81 718 27	70 m	360 W	7,2 m²
81 718 28	85 m	425 W	8,5 m²
81 718 29	100 m	490 W	9,8 m²
81 718 30	115 m	560 W	11,2 m²
81 690 08	Korjauspakkaus QuickNet/T2Blue/CeraPro/T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

T2Red ja Reflecta Itsesäätyvä lämmitysjärjestelmä

Snro	Nimitys	Kuvaus
04 308 60	T2Red	Itsesäätyvä lämpökaapeli, 5-15 W/m
04 309 91	JLP	Jatkospakkaus syöttökaapeliin ja loppupääte, ETL ja T2Red
04 309 90	T2KLP	Rasiaan kytkentä- ja loppupääte-pakkaus, ETL ja T2Red
04 309 93	T2JATKO	Lämpökaapeli/lämpökaapeli jatko, ETL ja T2Red
81 713 03	Reflecta-pakkaus 3 m²	Eriste/alumiinilevy (3,12 m²). 10 kpl Reflecta-levyjä sekä 6 kpl kääntölevyjä
81 715 01	Reflecta-pakkaus 1 m²	Eriste/alumiinilevy (0,944 m²). 3 kpl Reflecta-levyjä sekä 2 kpl kääntölevyjä
81 713 06	Reflecta-kääntölevy	Kääntölevyerä, 6 kpl
81 713 12	Reflecta-liimaerä	Reflecta-liimaerän riittävyys: Kun liimataan levyt alustaan, noin 12-18 m². Kun liimataan sekä levyt alustaan että laatat pintaan, noin 6 m².
81 713 13	Reflecta-P-Fix	Tartuntaprimeri 3kg / 18 m²

Termostaatit

R-NRG-DM



SNRO 26 154 23

R-GREEN-LEAF



SNRO 26 154 26

R-SENZ



SNRO 26 154 27

R-SENZ WIFI



SNRO 26 154 28

Snro	Nimitys	Kuvaus
26 154 23	R-NRG-DM	Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21
26 154 26	R-GREEN-LEAF-EU	Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21
26 154 27	R-SENZ	Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21
26 154 28	R-SENZ WIFI	Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21
26 154 32	R-SENZ-ACC-IP44GASKET*	Tiiveyttä voidaan parantaa luokkaan IP44.
26 154 33	R-SENZ-ACC-METALFRONT	Hopeanvärinen keskiölevy
26 154 34	R-SENZ-ACC-ANTHRACITE-FRONT	Antrasiitin värinen keskiölevy
26 154 35	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	Vara-anturi
81 720 93	Anturiputki	Anturiputki 2,5 m

*Tiiveyttä voidaan parantaa luokkaan IP44 käyttämällä R-SENZ-ACC-IP44GASKET -tiivistettä. Huomio! Soveltuu ainoastaan nVent RAYCHEM mustan design-etukannen kanssa.

NVENT RAYCHEM T2RED JA REFLECTA

- Säästää energiaa
- Reflecta lisäeristää
- Nopein asentaa
- Turvallinen käyttää kaikenlaisilla lattioilla
- T2Red Ø 8,5 mm
- Rakennekorkeus: Reflecta 13 mm sis. T2Red lämpökaapelin, 230 V





Sähkösuojaus T2Red:
Maks 100 m, 10A @ +20°C (60 m, 10A @ +0°C)

Myönnämme kaikille RAYCHEM lattialämmitys-tuotteillemme 12 vuoden Total Care -takuun. Lattialämmitystermostaateille 12 vuoden tuotetakuu. 20 vuoden Total Care -takuu on voimassa, mikäli asennuksen suorittaa RAYCHEM Certified PRO-asentaja. Lattialämmitystermostaateille 20 vuoden tuotetakuu.

Suomi

Puh 0800 11 6799 (suomenkielinen palvelukeskus)
salesfi@nvent.com
nVentthermal.fi

Tehokas merkkituotevalikoimamme:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2018 nVent. nVent Services GmbH tai sen tytäryhtiöt omistavat kaikki nVent-merkit ja -logot. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.
nVent varaa oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta.