Profil De Montage Télescopique nVent CADDY Rod Lock

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SÉCURITÉ
Produit prêt à l'emploi, éliminant la nécessité d'activités dangereuses et fastidieuses pour l'installateur, telles que découper et transporter des longues sections de profil de montage

La technologie nVent CADDY Rod Lock peut être utilisée sur des tiges filetées comportant des bavures ou des imperfections

RAPIDITÉ D'INSTALLATION
Profil similaire à celui des rails de montage classiques le rendant compatible avec tous les accessoires pour profil de montage

La fixation en acier ressort s'actionne facilement à la main, permettant ainsi une installation sans-outil

La règle graduée intégrée élimine le besoin d'outil pour mesurer le profil

Une taille unique pour toutes les applications: le profil télescopique est compatible avec un espacement entre tiges filetées allant de 318mm à 508mm



ROBUSTESSE
Profil similaire à celui des rails de montage classiques, incluant les rebords latéraux en U

Surface supérieure applanie pour permettre un meilleur contact avec les rondelles de grand diamètre



La boulonnerie rivetée réduit la probabilité de chute d'objets lors de l'installation et simplifie les ajustements en hauteur

Les deux parties télescopiques sont maintenues en position à l'aide d'une fixation en acier ressort qui se ferme à la main

"Ouïe" permettant le retrait de la fixation à l'aide d'un tournevis plat

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

L'emballage compact simplifie la gestion et le transport, et permet de réduire l'encombrement

Le profil de montage télescopique Rod Lock est disponible en version M8 et M10 pour s'adapter au mieux aux charges à supporter

La couleur de la ligne indique le type de caractéristique à laquelle elle correspond:

SÉCURITÉ
RAPIDITÉ D'INSTALLATION
ROBUSTESSE

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WARNING
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at nVent.com/CADDY and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and/or death, and void your warranty.

©2018 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.