
T2Red en Trame

CONNECT AND PROTECT







12 Total care warranty

DESCRIPTION

Un ruban chauffant autorégulant préterminé et mis en trame !

La trame nVent RAYCHEM T2Red s'installe avec tous types de revêtement, sans risque de sur-chauffe. Elle est noyée dans une chape d'environ 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale ruban	13 W/m (avec carrelage, en fonctionnement nominal)
Puissance trame	Max 100 W/m^2 (plancher carrelé)
Tension	230 Vca
Température d'exposition max	+65°C
Température d'installation min	+5°C
Ecartement entre 2 rubans	125 mm
Longueur câble libre pour raccordement	3 m
Dimensions ruban chauffant	6 mm x 8.7 mm
Rayon de courbure min du ruban	35 mm
Largeur de la trame	90 cm (85 cm boucle au boucle)
Matériaux de la trame	Fibre de verre
Disjoncteur	C 10A (pour trame de 12 m^2)
Différentiel	30 mA, 100 ms
Certifications	Marquage CE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

T2Red en Trame

Nom de produit	Dimensions (m)	Surface (m^2)	Référence
T2Red –Mats 2	0,9 m x 2,2 m	2,0	1244-003646
T2Red –Mats 3	0,9 m x 3,3 m	3,0	1244-003647
T2Red –Mats 4	0,9 m x 4,4 m	4,0	1244-003648
T2Red –Mats 5	0,9 m x 5,6 m	5,0	1244-003649
T2Red –Mats 6	0,9 m x 6,7 m	6,0	1244-003650
T2Red –Mats 7	0,9 m x 7,8 m	7,0	1244-003651
T2Red –Mats 8	0,9 m x 8,9 m	8,0	1244-003652
T2Red –Mats 9	0,9 m x 10,0 m	9,0	1244-003653
T2Red –Mats 10	0,9 m x 11,1 m	10,0	1244-003654
T2Red –Mats 11	0,9 m x 12,2 m	11,0	1244-003725
T2Red –Mats 12	0,9 m x 13,3 m	12,0	1244-003726

ACCESSOIRES

Nom du produit	Référence	Description
NRG-DM	1244-015152	Thermostat électronique intuitif avec programmation flexible d'un calendrier hebdomadaire et écran d'affichage de 1,8 po. Simple d'emploi et facile à programmer
GREEN LEAF	1244-017312	Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité de programmer 4 événements en mode Semaine.
SENZ WIFI	1244-017778	Thermostat à écran tactile programmable et option WIFI conjuguant contrôle à distance via une application, facilité d'utilisation et design agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.
CE-T2Red	323608-000	Kit de connexion et de terminaison T2Red
CCE-T2Red	139433-000	Kit de raccordement (du ruban T2Red à un câble électrique) et de terminaison
S-T2Red	397408-000	Kit de jonction en ligne T2Red / réparations
T2Red-Mats-Clips	1244-003437	Boîte de cavaliers de fixation (100 pcs)

NOTICE D'INSTALLATION

Respecter les normes et règlements en vigueur, de même que les instructions, fiches techniques et manuels.

Ne pas poser la trame sous les baignoires, cabines de douche, meubles sans pieds, etc. Ne pas poser la trame aux endroits où des trous doivent être percés dans le sol.

Poser la trame sur la sous-couche conformément aux instructions d'installation, puis fixer la trame à l'aide des cavaliers de fixation. Le câble est à connecter au boîtier de raccordement via un tube de protection.

Poser ensuite la chape, conformément aux instructions du fabricant.
Dans les locaux humides, poser une couche étanche au-dessus de la réagreage. Poser le carrelage sur le mortier de remplissage après durcissement.

Respecter les instructions du fabricant!

Pour des instructions de pose plus détaillées, voir INST-230.

France

Tél +0800 906045
Fax +0800 906003
salesfr@nVent.com

Notre éventail complet de marques:
CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2020 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.
RAYCHEM-DS-CDE1097-T2RedTrame-FR-2009