ECO-CEE74 TERMOSTAT

FROSTGUARD



BESKRIVELSE

nVent Raychem FrostGuard-ECO termostat gir temperatur- og energikontroll for Raychem FrostGuard varmekabel for frostsikring av rør.

FrostGuard-ECO termostaten plugges inn i stikkontakten, deretter kobles varmekabelen inn i termostaten.

FrostGuard-ECO leveres med 3 m følerkabel kan plasseres på røret (under isolasjonen) eller som kan fungere som en luftføler for å slå termostaten på og av. Følerkabelen kan ikke forkortes eller forlenges.

Med et variabel settpunkt mellom 0 °C og 10 °C, gir termostaten opptil 80 % lavere energiforbruk sammenlignet med ukontrollerte selvregulerende systemer, og sørger dermed for betydelige innsparinger på både energiforbruk og kostnad.

BRUKSOMRÅDER

FrostGuard-ECO kontroller gir frostsikring med temperaturkontroll for varmekabelsystemer i:

- Garasje
- Stall
- Driftsbygninger
- Kennel
- Andre typer vannrør
- Campingvogner, bobiler og portable vanntjenester (rør)
- Frostsikring av utvendige kraner.
- Frostsikring av kondensvann fra f.eks. varmepumper og kjølemaskiner.

FORDELER

Enkel installasjon - tilkoble termostaten til et jordet uttak, plasser følerkabelen og tilkoble FrostGuard varmekabel.

Gir betydelige energibesparelser på opptil 80 % for selvregulerende frostsikringssystemer.

Hindrer at FrostGuard er i kontinuerlig drift i vinterperioden.
Vanntemperaturen stiger ikke på grunn av varmekabelinstallasjonen

FROSTSIKRING AV KONDENSVANN FRA F.EKS. VARMEPUMPER OG KJØLEMASKINER

Spenning:	230 V AC
Temperaturområde:	0°C til 10°C
Maksimal driftstemperatur:	+40°C.
Minimal driftstemperatur:	-20°C.(givaren klarar en lägre temperatur)
Kapslingsklasse:	IP20 for plassering innomhus
Godkjenninger:	Testet og godkjent iht EN 60730-1, EN60730-2-9 CE-merket.
LED-indikatorlys:	(i) Spenning frem til enheten (rød LED) (ii) a. Spenning frem til varmekabelen (grønn LED) b. Indikator for feil på følerkabelen (oransje LED)


PRODUKTREFERANSE

Produktnavn	Produktbeskrivelse	El.nr	NRF	EAN-kode
FrostGuard-ECO	R-FG-CONT-ECO-CEE74	54 100 09	240 76 05	5414506014563

RELATERTE PRODUKTER

Produktnavn	El.nr	NRF-nr
FrostGuard 2 m	10 350 18	240 74 02
FrostGuard 4 m	10 350 19	240 74 04
FrostGuard 6 m	10 350 20	240 74 06
FrostGuard 8 m	10 350 21	240 74 08
FrostGuard 10 m	10 350 22	240 74 11
FrostGuard 13 m	10 350 23	240 74 13
FrostGuard 16 m	10 350 24	240 74 16
FrostGuard 19 m	10 350 25	240 74 19
FrostGuard 22 m	10 350 26	240 74 22
FrostGuard 25 m	10 350 27	240 74 25

MÅTT



Norge

Tel +47 66 81 79 90
info@nvent.com

©2018 nVent. Alle nVents varemerker og logoer eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.