R-TE

ANALOG GULVVARMETERMOSTAT

BESKRIVELSE



nVent RAYCHEM TE er en enkel gulvvarmetermostat med alle grunnleggende funksjoner.

Enkel temperaturinnstilling

R-TE gulvvarmetermostat er enkel å stille inn – bare å vri på hjulet for ønsket temperatur.

Funksjoner, tre ulike

1. Bare gulvsensor
2. Bare romsensor (integrert)
3. Kombinasjon av begge, der gulvsensoren fungerer som temperaturbegrenser

Fronter

- R-TE leveres med ABB/Ensto front, polarhvit.
- Front til Elko-RS, hvit, medfølger i forpakningen.

Gulvvarmesystem

R-TE er kompatibelt med alle RAYCHEM gulvvarmekabler.

TEKNISK DATA

Reléutgang	Maks. 13A
Tilkoblingsspenning	230 VAC, 50 Hz
Justeringsposisjoner	1. Bare gulvsensor 2. Bare romsensor (integrert) 3. Kombinasjon av begge, der gulvsensoren fungerer som temperaturbegrenser
Temperaturområde, gulvsensor	+5 °C til +35 °C
Temperaturområde, romsensor	+5 °C til +35 °C
Nøyaktighet gulv-/romsensor	± 0,5 °C
Kapslingsklasse	IP21
Godkjenninger og sertifiseringer	CE
Mål (bredde x høyde x dybde)	81,5 x 81,5 x 25,5/58 mm
EL-nummer	54 100 14

I forpakningen

- Termostat
- Ekstern gulvsensor
- Ekstra front
- Monteringsanvisning

Installasjon

- For innfelt montering i vegg.
- For installasjon i standard veggboks ø65 mm.

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com

Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2018 nVent. Alle nVents varemerker og logoer eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.

Raychem-DS-EU0998-TE-NO-1805