

BARRA DE CONEXIÓN UNIVERSAL



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos. Esta barra de conexión universal se puede usar como IEC de capacidad nominal de corriente de 450-A para la distribución eléctrica.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fácil de cablear con una llave hexagonal

El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión

Para usar con la barra colectoras de cobre roscada o perforada

La alta relación de llenado ayuda a establecer una conexión de salida con o sin terminal

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS


ESPECIFICACIONES

Atributo del producto	Valor
Número de catálogo	CB7X16
Nombre del artículo	553150
Material	Latón
Capacidad nominal de corriente máx.	450 A
Número de conexiones de túnel	7
Tamaño del conductor, IEC	(7) 1.5 - 16 milímetros de ² trenzado
Tamaño del conductor de la virola, IEC	(7) 1.5 - 16 milímetros de ²
Tamaño del conductor, UL	(7) #10 - sólido #6 (7) #8 - #4 trenzado

Atributo del producto	Valor
Profundidad (D)	12.50 milímetros
Ancho (W)	68 milímetros
Altura (H)	31 milímetros
A	9 milímetros
B	4 milímetros
Par de torsión (TQ)	3.50 nanómetro
Peso unitario	0.082 kilogramos

Tamaño de rosca TS	C
M5	18 milímetros
M6	17.5 milímetros; 25 milímetros
M8	20 milímetros; 25 milímetros
M10	25 milímetros

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER